



# HID - Βαρέως τύπου BSN για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

## BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz



Ενθυλακωμένο μπάλαστ από ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

### Δεδομένα Προϊόντων

| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας |                               | Πλήρες όνομα προϊόντος                     |                 |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Τάση εισόδου                          | 230 V                         | Full EOC                                   | 871869674100900 |
| Line Frequency                        | 50 Hz                         | Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | BSN150L33TS     |
| Συχνότητα εισόδου                     | 50 Hz                         | Κωδικός παραγγελίας                        | 74100900        |
| Καλωδίωση                             |                               | Αρ. υλικού (12NC)                          | 913700752826    |
| Τύπος βύσματος                        | Βιδωτό                        | Τοπικός κωδικός                            | BSN150L33TS     |
| Εγκριση και Εφαρμογή                  |                               | Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία        | 1               |
| Σημάνσεις εγκρίσεων                   | Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC | ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη                      | 8718696741009   |
| Στοιχεία προϊόντος                    |                               | Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 6               |
| Όνομα παραγγελίας προϊόντος           | BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz   | ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο                          | 8718696741016   |

## HID - Βαρέως τύπου BSN για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product                     | A1     | A2     | B1    | C1    | D1     |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz | 126 mm | 108 mm | 81 mm | 66 mm | 6,2 mm |

