



HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz


Balastos de cobre/hierro electromagnéticos encapsulados para usar con un arrancador externo semiparalelo para lámparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON

Datos del producto

Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto	
Tensión de entrada	230 V	Nombre completo del producto	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Line Frequency	50 Hz	Full EOC	871869674100900
Frecuencia de entrada	50 Hz	Código de pedido	74100900
Cableado		Código 12NC	913700752826
Tipo de conector	Tornillo	Cantidad por paquete	1
Aprobación y aplicación		EAN/UPC - Producto/Caja	8718696741009
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Datos de producto		Embalaje con código EAN/UPC	8718696741016
Nombre de producto del pedido	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz		

HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI

Plano de dimensiones



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

