


# PHILIPS

## Lighting



# HID-HeavyDuty BSN

## BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Kapseloidut liitälaitteet elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH,- HPI (Plus)- ja SON-lampuille

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	L33-A2-TS
Suunnittelu	HD2-126
Lampputyyppi	SON/MH
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	230 V
Syöttötaajuus	50 Hz
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,85
Verkojännitteen suorituskky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Ottovirta, PF-kompensointi käytössä	0,85 A
Ottovirta ilman PF-korjausta	1,8 A
Tehokerroin ilman PF-kompensointia (nim.)	0,4
Tehohäviöt (nim.)	17 W
Johdotus	
Johdon nauhan pituus	6,0 mm
Liitälaitteen liitälaitteiden poikkipinta-ala	2,5 mm <sup>2</sup>
Liitintyyppi	Screw
Järjestelmän ominaisuudet	
Kondensaattori	18µF/250V
Liitälaitte-lamppu-järjestelmän teho	150 W

Sytytinsuositus	for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591)
-----------------	--

### Lämpötila

T-varastointi (maks.)	130 °C
T-varastointi (min.)	-30 °C
T-käämitys (maks.)	130 °C
Delta-T normaalit olosuhteet	60 °C

### Hyväksyntä ja käyttökohteet



Aktiivinen lämpösuojaus	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869674100900
Tilastuotteen nimi	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC - tuote	8718696741009
Tilastukoodi	74100900
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	913700752826
Nettopaino (kappale)	1,910 kg

## HID-HeavyDuty BSN

### Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

