




HID-HeavyDuty BSN félpárhuzamos SON/CDO/MH/HPI- hez

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz



CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz alkalmazható külső félpárhuzamos gyújtóelektróddal használható betokozott elektromágneses réz/vas előtéték

Termék adatok

Működtetés és elektronika		Teljes terméknév	
Bemeneti feszültség	230 V	Full EOC	871869674100900
Hálózati frekvencia	50 Hz	Rendelési kód	74100900
Bemeneti frekvencia	50 Hz	Cikkszám (12NC)	913700752826
Kábelezés		Számláló – mennyiség csomagonként	1
Csatlakozó típusa	Csavar	EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696741009
Tanúsítvány és alkalmazási területek		Számláló – csomag külső dobozonként	6
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány	EAN/UPC – gyújtócsomagolás	8718696741016
Termékadatok			
A termék megrendelési neve	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz		

HID-HeavyDuty BSN félpárhuzamos SON/CDO/MH/HPI-hez

Méretezett rajza



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

