



HID-HeavyDuty BSN semi-paralell ten

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper/jern for bruk med en ekstern semiparalell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og SON-lamper

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz

Kabling	
Tilkoblingstype	Skrue


Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Fullstendig produktnavn	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674100900
Bestillingskode	74100900
Materialenr. (12NC)	913700752826
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696741009
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696741016

HID-HeavyDuty BSN semi-paralell ten

Målskisse



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

