



Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz


Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V	Nom de produit complet	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	871869674102300
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	8718696741023
Câblage		Code 12NC	913700752926
Type de connecteur	Vis	Code de commande local	BSN250K302ITS
Approbation et application		Quantité par pack	1
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Code EAN – Produit/Boîte	8718696741023
Données du produit		Conditionnement par carton	6
Nom du produit de la commande	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	Codes EAN/UPC – Boîte	8718696741030

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

