



# MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

## BSN 250 K202-A2-TS-R 230V 50Hz



Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

### Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	
Eingangsspannung	230 V	Gesamt-Produktcode	BSN 250 K202-A2-TS-R 230V 50Hz
Netzfrequenz	50 Hz	Bestellcode	871869674104700
Eingangsfrequenz	50 Hz	Material-Nr. (12NC)	74104700
Verdrahtung		Anzahl pro Verpackung	913700753026
Anschlusstyp	Schraubanschluss	EAN/UPC – Produkt/Kiste	1
Genehmigung und Anwendung		Zähler – Pakete pro Außenkarton	8718696741047
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat	EAN Umverpackung	6
Produktdaten			8718696741054
Bestell-Produktname	BSN 250 K202-A2-TS-R 230V 50Hz		

# MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

## Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K202-A2-TS-R 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

