




HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/ HP

BSN 250 K202-A2-TS-R 230V 50Hz

Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON



Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BSN 250 K202-A2-TS-R 230V 50Hz

Πλήρες όνομα προϊόντος	BSN 250 K202-A2-TS-R 230V 50Hz
Full EOC	871869674104700
Κωδικός παραγγελίας	74104700
Αρ. υλικού (12NC)	913700753026
Τοπικός κωδικός	BSN250K202TSR
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696741047
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696741054

HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/HP

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K202-A2-TS-R 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

