


PHILIPS

Lighting



HID - Βαρέως τύπου BSN για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ενθυλακωμένο μπάλαστ από ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Τύπος βύσματος	
Κωδικός εφαρμογής	L33-A2-TS		Screw
Σχεδίαση	HD2-151	Χαρακτηριστικά συστήματος	
Τύπος λαμπτήρα	SON/MH	Πυκνωτής	32μF/250V
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα	Ονομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	250 W
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα		Συνιστώμενος αναφλεκτήρας	for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591)
Τάση εισόδου	230 V	Θερμοκρασία	
Συχνότητα εισόδου	50 Hz	Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	130 °C
Συντελεστής ισχύος 100% φορτίο (ονομ.)	0,85	Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-30 °C
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8%-+6%	T-περιέλιξη (μέγ.)	130 °C
Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10%-+10%	Κανονικές συνθήκες Delta-T	75 °C
Ένταση ρεύματος εισόδου με διόρθωση PF	1.4 A	Έγκριση και εφαρμογή	
Ένταση ρεύματος εισόδου χωρίς διόρθωση PF	3 A	Ενεργή προστασία θερμοκρασίας	Yes
Συντελεστής ισχύος χωρίς εξισορρόπηση PF (ονομ.)	0,4	Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE ENEC certificate
Απώλειες ισχύος (ονομ.)	25.4 W	Καλωδίωση	
		Μήκος ταινίας καλωδίου	6.0 mm
		Διατομή καλωδίου επαφής μπαλάστ	2.5 mm ²

HID - Βαρέως τύπου BSN για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869674108500
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC	8718696741085
Κωδικός παραγγελίας	74108500
Local Code	BSN250L33TS

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	913700753126
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	2,800 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

