


PHILIPS

Lighting



HID-HeavyDuty BSN

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Kapseloidut liitälaitteet elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH,- HPI (Plus)- ja SON-lampuille

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	L33-A2-TS
Suunnittelu	HD2-151
Lampputyyppi	SON/MH
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	230 V
Syöttötaajuus	50 Hz
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,85
Verkkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Ottovirta, PF-kompensointi käytössä	1,4 A
Ottovirta ilman PF-korjausta	3 A
Tehokerroin ilman PF-kompensointia (nim.)	0,4
Tehohäviöt (nim.)	25,4 W
Johdotus	
Johdon nauhan pituus	6,0 mm
Liitälaitteen liitäläjähdön poikkipinta-ala	2,5 mm ²
Liitintyyppi	Screw
Järjestelmän ominaisuudet	
Kondensaattori	32µF/250V
Liitälaitte-lamppu-järjestelmän teho	250 W

Sytytinsuositus	for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591)
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------



Lämpötila	
T-varastointi (maks.)	130 °C
T-varastointi (min.)	-30 °C
T-käämitys (maks.)	130 °C
Delta-T normaalit olosuhteet	75 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Aktiivinen lämpösuojaus	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869674108500
Tilastuotteen nimi	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC - tuote	8718696741085
Tilaukoodi	74108500
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	913700753126
Nettopaino (kappale)	2,800 kg

HID-HeavyDuty BSN

Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

