




HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage for SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz



Impregnované elektromagnetické měděné/železné předřadníky s dvojnásobným výkonem pro použití s externím sériovým (překrývajícím) zapalovačem pro světelné zdroje CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Údaje o produktu

Provozní a elektrické		Celý název výrobku	
Vstupní napětí	230 V	Full EOC	871869674110800
Frekvence sítě	50 Hz	Objednací kód	74110800
Vstupní frekvence	50 Hz	Číslo materiálu (12NC)	913700753226
Prodrátování		Číslování SAP – počet v balení	1
Typ konektoru	Šroubové	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696741108
Certifikace a použití		Číslování SAP – balení v krabici	6
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC	Pouzdro – EAN/UPC	8718696741115
Označení a balení			
Objednací název produktu	BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz		

HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

