



MultiWatt- Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM//HPI

BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH mit zweifacher Wattleistung sind für die Verwendung mit einem externen Serien-Zündgerät (überlagert) für CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz

Verdrahtung

Anschlusstyp	Schraubanschluss
--------------	------------------

Genehmigung und Anwendung

Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat
-----------------------	----------------------------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz
---------------------	--------------------------------

Gesamtbezeichnung des Produkts	BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz
Gesamt-Produktcode	871869674110800
Bestellcode	74110800
Material-Nr. (12NC)	913700753226
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696741108
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696741115

MultiWatt-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM//HPI

Abmessungsskizzen

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

