




HID - Basic Πολλαπλών Watt για συνδεσμολογία σειράς

BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz



Μπάλαστ διπλής ισχύος από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για χρήση με εξωτερικό σειριακό (ένθετο) αναφλεκτήρα για λαμπτήρες CDO, MH, HPI (Plus) και SON

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Πλήρες όνομα προϊόντος	
Τάση εισόδου	230 V	Full EOC	871869674110800
Line Frequency	50 Hz	Κωδικός παραγγελίας	74110800
Συχνότητα εισόδου	50 Hz	Αρ. υλικού (12NC)	913700753226
		Τοπικός κωδικός	BSN70/50K302TS
Καλωδίωση		Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Τύπος βύσματος	Βιδωτό	ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696741108
Έγκριση και Εφαρμογή		Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC	ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8718696741115
Στοιχεία προϊόντος			
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz		

HID - Basic Πολλαπλών Watt για συνδεσμολογία σειράς

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

