


PHILIPS

Lighting



HID-Basic Multi-Wattage

BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz

Kaksitehoiset liitintälaitteet kyllästetystä elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi ulkoisen sarjasytyttimen (päällekkäisen) kanssa CDO-, MH-, HPI (Plus)- ja SON-lampuille

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	K302-A2-TS
Suunnittelu	BC1-123
Lampputyyppi	SON/CDO
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Käyttö ja sähkö tiedot	
Otojännite	230 V
Syöttötaajuus	50 Hz
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,85
Verkköjännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkköjännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Ottovirta, PF-kompensointi käytössä	70W@0.45A; 50W@0.3 A
Ottovirta ilman PF-korjausta	70W@0.98 A; 50W@0.76 A
Tehokerroin ilman PF-kompensointia (nim.)	0,35
Tehohäviöt (nim.)	10.7W@70W; 7.6W@50 W
Johdotus	
Johdon nauhan pituus	6.0 mm
Liitintälaitteen liitintä johdon poikkipinta-ala	2.5 mm ²


Liitintyyppi	Screw
Järjestelmän ominaisuudet	
Kondensaattori	12µF/250V
Liitintälaitte-lamppu-järjestelmän teho	50/70 W
Sytytinsuositus	for SON/CDO lamps ignitor only series digital SUD10 (913700195891)
Lämpötila	
T-varastointi (maks.)	130 °C
T-varastointi (min.)	-30 °C
T-käämitys (maks.)	140 °C
Delta-T normaalit olosuhteet	50/40 °C
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Aktiivinen lämpösuojaus	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE marking ENEC certificate
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869674110800
Tilaustuotteen nimi	BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz

HID-Basic Multi-Wattage

EAN/UPC – tuote	8718696741108
Tilauskoodi	74110800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6

Materiaalinumero (12NC)	913700753226
Nettopaino (kappale)	1,410 kg

Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz

