



HID-Basic BSN/BMH soros, multiwatt SON/CDO/CDM/MH/ HPI-hez

BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz

CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz alkalmazható külső soros (szuperponált) gyújtóelektróddal használható impregnált elektromágneses réz/vas dupla teljesítményű előtéttek



Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz

Teljes terméknév	BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674110800
Rendelési kód	74110800
Cikkszám (12NC)	913700753226
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696741108
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696741115

HID-Basic BSN/BMH soros, multiwatt SON/CDO/CDM/MH/HPI-hez

Méretezett rajza



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

