



HID-Basic Multi-Wattage serie tenne

BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz

Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper/jern for bruk med en ekstern serietenner for CDO-, MH-, HPI (Plus)- og SON-lamper

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz

Kabling	
Tilkoblingstype	Skrue

Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merke ENEC-sertifikat

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz

Fullstendig produktnavn	BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674110800
Bestillingskode	74110800
Materialenr. (12NC)	913700753226
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696741108
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696741115

HID-Basic Multi-Wattage serie tenne

Målskisse



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

