




HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki o podwójnej mocy w watach do zastosowania z zewnętrznym (nałożonym) zapłonikiem szeregowym w lampach CDO, MH, HPI (Plus) i SON



Dane produktu

Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba
Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz

Pełna nazwa produktu	BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674110800
Kod zamówienia	74110800
Materiał Nr (12NC)	913700753226
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696741108
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718696741115

HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rysunki techniczne



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

