




HID-Basic Multi-Watt serietändare för SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz



Elektromagnetiska driftdon i koppar/järn med dubbel effekt för användning med extern serietändare (överlagrad) för CDO-, MH-, HPI Plus- och SON-lampor

Produktdata

Drift och elektricitet		Fullständigt produktnamn	
Ingångsspänning	230 V	Full EOC	871869674110800
Line Frequency	50 Hz	Beställningsnummer	74110800
Ingångsfrekvens	50 Hz	Materialnummer (12NC)	913700753226
Kabalage		Lokal kod	7981844
Kopplingstyp	Skruv	SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Användning och godkännande		EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696741108
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat	Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Produktdata		EAN/UPC - Hölje	8718696741115
Beställningsproduktnamn	BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz		

HID-Basic Multi-Watt serietändare för SON/CDO/CDM/MH/HPI

Måttskiss



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

