




MultiWatt- Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM//HPI

BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz



Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH mit zweifacher Wattleistung sind für die Verwendung mit einem externen Serien-Zündgerät (überlagert) für CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz
Eingangsspannung	230 V	Gesamt-Produktcode	871869674112200
Netzfrequenz	50 Hz	Bestellcode	74112200
Eingangsfrequenz	50 Hz	Material-Nr. (12NC)	913700753326
Verdrahtung		Anzahl pro Verpackung	1
Anschlusstyp	Schraubanschluss	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696741122
Genehmigung und Anwendung		Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat	EAN Umverpackung	8718696741139
Produktdaten			
Bestell-Produktname	BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz		

MultiWatt-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM//HPI

Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

