

Ballasts Imprégnés MK4 BSN Multi-Watt pour SON/CDO

BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz


Ballasts double puissance cuivre/fer électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur série externe (superposé) pour lampes CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V	Nom de produit complet	BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	871869674112200
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	74112200
		Code 12NC	913700753326
		Code de commande local	BSN70100K302TS
		Quantité par pack	1
		Code EAN – Produit/Boîte	8718696741122
		Conditionnement par carton	6
		Codes EAN/UPC – Boîte	8718696741139
Câblage			
Type de connecteur	Vis		
Approbation et application			
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC		
Données du produit			
Nom du produit de la commande	BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz		

Ballasts Imprégnés MK4 BSN Multi-Watt pour SON/CDO

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

