

HID-Basic BSN/BMH soros, multiwatt SON/CDO/CDM/MH/ HPI-hez

BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz

CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz alkalmazható külső soros (szuperponált) gyújtóelektroddal használható impregnált elektromágneses réz/vas dupla teljesítményű előtétek



Termék adatok

| Működtetés és elektronika | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Bemeneti feszültség | 230 V |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| Bemeneti frekvencia | 50 Hz |
| Kábelezés | |
| Csatlakozó típusa | Csavar |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek | |
| Jóváhagyási jelzések | CE jelölés ENEC tanúsítvány |
| Termékadatok | |
| A termék megrendelési neve | BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Teljes terméknév | BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz |
| Full EOC | 871869674112200 |
| Rendelési kód | 74112200 |
| Cikkszám (12NC) | 913700753326 |
| Számláló – mennyiség csomagonként | 1 |
| EAN/UPC – termék/csomagolás | 8718696741122 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 6 |
| EAN/UPC – gyújtócsomagolás | 8718696741139 |

HID-Basic BSN/BMH soros, multiwatt SON/CDO/CDM/MH/HPI-hez

Méretezett rajza



| Product | A1 | A2 | B1 | C1 | D1 |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz | 123 mm | 98 mm | 61 mm | 52 mm | 6,2 mm |

