




HID-Basic Multi-Wattage ins. serie

BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz

Reattori a doppio wattaggio elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore in serie esterno (sovrapposto) per lampade CDO, MH, HPI (Plus) e SON



Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz

Nome completo prodotto	BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674112200
Codice d'ordine	74112200
Codice materiale (12NC)	913700753326
Codice locale	BSN70100K302TS
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696741122
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696741139

HID-Basic Multi-Wattage ins. serie

Disegno tecnico



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

