




HID-Basic BSN/BMH serie multi-wattage

BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz


Geïmpregneerde elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met dubbel vermogen voor gebruik met een externe (toegevoegde) ontsteker voor CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	
Ingangsspanning	230 V	Full EOC	871869674112200
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	74112200
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	913700753326
Bedrading		Lokale code	BSN70100K302TS
Connectortype	Schroef	Numerator - Aantal per pak	1
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - product/behuizing	8718696741122
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat	Numerator - Dozen per buitendoos	6
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8718696741139
Productnaam voor bestelling	BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz		

HID-Basic BSN/BMH serie multi-wattage

Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

