




HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki o podwójnej mocy w watach do zastosowania z zewnętrznym (nałożonym) zapłonikiem szeregowym w lampach CDO, MH, HPI (Plus) i SON

Dane produktu

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe

230 V

Częstotliwość linii

50 Hz

Częstotliwość wejściowa

50 Hz

Okablowanie

Rodzaj złącza

Śruba

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenia Certyfikatów

Znak CE Certyfikat ENEC

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu

BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz

Pełna nazwa produktu

BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz

Full EOC

871869674112200

Kod zamówienia

74112200

Materiał Nr (12NC)

913700753326

Numerator - Quantity Per Pack

1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie

8718696741122

Numerator - Packs per outer box


6

EAN/UPC – Opakowanie

8718696741139

HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rysunki techniczne



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

