




HID-Basic Multi-Watt serietändare för SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz

Elektromagnetiska driftdon i koppar/järn med dubbel effekt för användning med extern serietändare (överlagrad) för CDO-, MH-, HPI Plus- och SON-lampor


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz
Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv
Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz

Fullständigt produktnamn	BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674112200
Beställningsnummer	74112200
Materialnummer (12NC)	913700753326
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696741122
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718696741139

HID-Basic Multi-Watt serietändare för SON/CDO/CDM/MH/HPI

Måttskiss



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100/70 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

