



# MultiWatt- Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM//HPI

## BSN 150/100 K302-A2-TS 230V 50Hz

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH mit zweifacher Wattleistung sind für die Verwendung mit einem externen Serien-Zündgerät (überlagert) für CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert.

### Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz

  

Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss

  

Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat

  

Produktdaten	
Bestell-Produktname	BSN 150/100 K302-A2-TS 230V 50Hz

Gesamtbezeichnung des Produkts	BSN 150/100 K302-A2-TS 230V 50Hz
Gesamt-Produktcode	871869674114600
Bestellcode	74114600
Material-Nr. (12NC)	913700753426
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696741146
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696741153

# MultiWatt-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM//HPI

## Abmessungsskizzen

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150/100 K302-A2-TS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

