



Ballasts Imprégnés MK4 BSN Multi-Watt pour SON/CDO

BSN 150/100 K302-A2-TS 230V 50Hz


Ballasts double puissance cuivre/fer électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur série externe (superposé) pour lampes CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V	Nom de produit complet	BSN 150/100 K302-A2-TS 230V 50Hz
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	871869674114600
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	74114600
Câblage		Code 12NC	913700753426
Type de connecteur	Vis	Code de commande local	BSN100150K302TS
Approbation et application		Quantité par pack	1
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Code EAN – Produit/Boîte	8718696741146
Données du produit		Conditionnement par carton	6
Nom du produit de la commande	BSN 150/100 K302-A2-TS 230V 50Hz	Codes EAN/UPC – Boîte	8718696741153

Ballasts Imprégnés MK4 BSN Multi-Watt pour SON/CDO

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150/100 K302-A2-TS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

