



HID-Basic BSN/BMH serie multi-wattage

BSN 150/100 K302-A2-TS 230V 50Hz

Geïmpregneerde elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met dubbel vermogen voor gebruik met een externe (toegevoegde) ontsteker voor CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz

Bedrading	
Connectortype	Schroef



Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	BSN 150/100 K302-A2-TS 230V 50Hz

Volledige productnaam	BSN 150/100 K302-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674114600
Bestelcode	74114600
Materiaalnr. (12NC)	913700753426
Lokale code	BSN100150K302TS
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696741146
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696741153

HID-Basic BSN/BMH serie multi-wattage

Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150/100 K302-A2-TS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

