



HF-Regulator Intelligent Touch DALI PL-T/C- ja TL5C- lampuille

HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Älykäs elektroninen HF-liitäntälaitte himmennykseen, käyttää DALI-käyttöliittymää (Digital Addressable Lighting Interface, digitaalinen osoitettava valaistuskäyttöliittymä, IEC62386:n mukainen) tai Touch and Dim -painonappiprotokollaa, loistelamppuja varten. Mukana käytävätila, joka on ohjelmoitavissa Philips MultiOnen avulla. Liitäntälaitte parantaa valon laatua ja pidentää lampun käyttöikää. Ennakoi tulevaa lainsäädäntöä täyttämällä A1BAT-vaatimukset. Liitäntälaitte on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanIvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	195-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,35 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	45 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	12


Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	WAGO 250 series
Lähtöliitännän liitintyyppi	WAGO 250 series
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-25...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (maks.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C

HF-Regulator Intelligent Touch DALI PL-T/C- ja TL5C-lampuille

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Ohjauskäyttöliittymä	TD
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 123x79x33
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatehokkuusluokka	A1 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	-
Hyväksyntämerkit	EMC CE-merkintä ENEC-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Koko tuotenimi	HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
Full EOC	871829171864200
Paikallisen koodin kuvaus	4008192
Tilauskoodi	71864200
Tuotekoodi (12NC)	913700761866
Paikallinen koodi	4008192
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291718642
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291718659

Mittapiirros



Product
HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	123,0 mm	79,0 mm	33,0 mm	111,0 mm	67,0 mm	4,5 mm

HF-Regulator Intelligent Touch DALI PL-T/C- ja TL5C-lampuille

