



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Ballast électronique intelligent haute fréquence pour la gradation, utilisant DALI (interface d'éclairage à adressage numérique conformément à IEC62386) ou le protocole à bouton-poussoir Touch and Dim pour lampes fluorescentes (compactes). Propose le mode couloir, programmable avec Philips MultiOne. Le fonctionnement haute fréquence permet d'améliorer la qualité de lumière et la durée de vie de la lampe. Anticipe la réglementation à venir en répondant aux exigences A1BAT.

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	195-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	0.5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0.35 ms
Pic de courant d'appel (max.)	45 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	12
Câblage	
Type de connecteur bornes d'entrée	Gamme WAGO 250
Type de connecteur bornes de sortie	Gamme WAGO 250


Température	
Gamme de températures ambiantes	-25 °C à 50 °C
Durée de vie à la température du produit (max.)	75 °C
Température maximale du produit (max.)	75 °C
Commandes et gradation	
Interface de commande	TD
Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	L 123x79x33
Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe énergétique	A1 BAT
Norme de sécurité	IEC 61347-2-3

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

Norme environnementale	-
Homologation	CEM Marquage CE Certificat ENEC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
Code EOC	871829171862800

Code de commande	71862800
Code 12NC	913700761966
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291718628
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291718635

Schéma dimensionnel



Product
HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	123.0 mm	79.0 mm	33.0 mm	111.0 mm	67.0 mm	4.5 mm

