



Xitanium Constant Current Xtreme

Xitanium 150W .35/.41/.53 1-10V 230V sXt

I driver LED Xitanium Xtreme forniscono un'emissione di corrente costante per una singola stringa di LED. Grazie all'incredibile efficacia operativa, i nostri driver riducono significativamente i costi energetici. La gamma Xitanium Xtreme offre protocolli di regolazione sia centralizzati che indipendenti aumentando ulteriormente i risparmi energetici e le riduzioni di CO2 ottenute con l'illuminazione a LED. I driver totalmente programmabili offrono tutte le opzioni di regolazione e una gamma di correnti in un singolo driver. L'affidabilità del sistema è massimizzata grazie al monitoraggio intelligente della temperatura del motore a luce LED. La gamma offre massima flessibilità con impostazioni personalizzabili di controllo della corrente, garantendo prestazioni ottimali per ogni progettazione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Lighting Technology	LED
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Distorsione armonica totale IEC (Max)	20 %
Consumo energetico	165 W
Efficienza massima	92 %
Corrente in uscita (Nom)	350/410/530 mA
Tolleranza corrente in uscita (Max)	5 %
Tolleranza corrente in uscita (Min)	-5 %
Fattore di potenza 50% del carico (Min)	0,97
Corrente di dispersione (Max)	0,7 mA
Corrente in ingresso (Max)	690 mA


Picco corrente di spunto (Max)	130 A
Potenza in uscita (Nom)	42-150 W
Larghezza corrente di spunto al 50% del picco	140 µs
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Max)	7
Cablaggio	
Lunghezza cavo in uscita	500 mm
Sezione trasversale cavo in ingresso (Nom)	0,82 mm²
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -40 °C a 55 °C
Temp. involucro per definire la durata (Nom)	67 °C
Temp. massima involucro (Max)	80 °C
Protezione temperatura modulo	Programmable

Xitanium Constant Current Xtreme

Temp. involucro Switch Off (Nom)	94 °C
Controlli e dimmerazione	
Interfaccia di controllo	1-10V
Intervallo di regolazione del flusso	100-10 %
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Nero
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	3/3 kV
Classe di isolamento	Class II
Marchi di approvazione	Certificato ENEC Marchio CE Conformità RoHS

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Xitanium 150W .35/.41/.53 1-10V 230V sXt
Nome completo prodotto	Xitanium 150W .35/.41/.53 1-10V 230V sXt
Full EOC	872790092493000
Codice d'ordine	92493000
Codice materiale (12NC)	913701215302
Codice locale	XIT150CVR
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291999591
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8727900924930

Disegno tecnico



Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 150W .35/.41/.53 1-10V 230V sXt	8 mm	226,2 mm	42,9 mm	37,1 mm	240,5 mm	211,1 mm	500 mm	59,1 mm

