



Optanium T8 Instant Start

OPTANIUM ELE BALLAST (4) F32T8 120-277V

Reliable and energy efficient Philips Advance's Centium commercial grade specifications, plus added benefits of lamp striation reduction technology.

产品数据

基本信息	
灯具类型	F32T8
灯具数量	3/4 件/单位
镇流器类型	Electronic Fluorescent
基本型号	IOPA4P32N
适用于户外	Yes
自动重新启动	Yes

运营和电气	
输入电压	120-277 V
输入频率	50 至 60 岁 Hz
美国总谐波变形	10 %
点火方法	Instant Start
峰值因数 (标称)	1.6
点火时间 (标称)	0.1 s
镇流器因数 (标称)	0.87
功率系数 (标称)	0.98
输入电流 (最大)	0.92 A
输入电流 (最小)	0.39 A
输入功率 (标称)	109-106 W
额定照明功率	32 W

接线方式	
颜色输入端	No terminals
颜色输出端	No terminals
电缆裸线长度	0.50/0.375 mm
灯具连接	Parallel
按颜色区分的电缆长度	See data sheet
电缆规格 (标称)	18AWG mm
电缆类型	Solid
允许的远程布线配置	Yes
允许的串联布线配置	Yes
允许的通过式布线配置	Yes
最大镇流器到灯具距离远程布线	ES = 6' / Standard = 20'
最大镇流器到灯具距离串联布线	ES = 6' / Standard = 20'
最大镇流器到灯具距离通过式布线	ES = 6' / Standard = 20'
连接器类型	No connector


温度	
最大外壳温度 (标称)	70 °C
机械和壳体	
外壳材料	金属
外壳	N

Optanium T8 Instant Start

外壳尺寸	9.5" x 1.3" x 1.0"
应用	
Emc 抗干扰标准	FCC Non-Consumer
批准标志	CSA 认证证书 UL 认证证书 CEC Listing CEE Rated NEMA Premium RoHS Compliant
湿度和噪声级别	A
UL 认证	No
产品参数	
订单产品名称	OPTANIUM ELE BALLAST (4) F32T8 120-277V

EAN/UPC - 产品	781087115244
订购代码	913701235502
计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	30
材料编号(12NC)	913701235502
净重 (每件)	0.350 kg

二维绘图



Product	A1	A2	B1	C1
OPTANIUM ELE BALLAST (4) F32T8 120-277V	9.50 in	8.90 in	1.30 in	1.00 in

