



Dynalite Leading Edge Dimmers

DLE220

Leading Edge Dimmer Controllers er velegnede til belysningskredsløb med resistive og induktive egenskaber, herunder hvidglødende netspændingsarmaturer, neon og lavspænding. Lyskilder med en kompatibel elektronisk transformer. Denne Dynalite-løsning fås som DIN-skinne- og vægboksinstallation, og uanset valget er det muligt at få en lang række controllere til forflankelysdæmpere med forskellige kredsløbsantal og størrelser til at fungere individuelt eller i system og dermed opfylde ethvert projektønske. Lysdæmpere i vægboks er konstrueret således, at de opnår stigetider på mere end 100µs, hvilket reducerer filamentthylen og forsyningsspændingsstøj, så levetiden for lyskilden øges. Lysdæmperne er konstrueret, så de er kompatible med elektroniske transformere og kræver mindre belastningsreduktion, hvilket sikrer fuld kapacitet for den kanal, som skal anvendes.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Bemærkninger	Download venligst produktdatabladet for belysning for at få flere informationer og bestillingsmuligheder.	Det fulde produkt navn	DLE220
CE-mærke	CE-mærke	Full EOC	871016350506000
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Ordrekode	50506000
Temperatur		Materialenr. (12NC)	913703002009
Omgivende temperaturområde	0 til +40 °C	SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Produktdata		EAN/UPC – Produkt/Æske	8710163505060
Ordreprodukt navn	DLE220	Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
		EAN/UPC – kasse	8710163505077

Dynalite Leading Edge Dimmers

Målskitse

