



Dynalite Leading Edge Dimmers

DLE220

I controller dimmer a taglio di fase ascendente sono ideali per i circuiti di illuminazione con proprietà resistive e induttive, inclusi apparecchi a incandescenza a tensione di rete, lampade al neon e a basso voltaggio cib trasformatori elettronici compatibili. Disponibile nelle configurazioni con guida DIN e scatola da parete, Dynalite consente a una vasta gamma di controller dimmer a taglio di fase ascendente, con una varietà di numeri e dimensioni di circuiti, di funzionare individualmente o come parte di un sistema, adattandosi quindi ai requisiti di qualsiasi progetto. I controller dimmer con scatola da parete sono stati progettati per raggiungere tempi di salita di oltre 100 μ S, riducendo il ronzio emesso dal filamento e le fluttuazioni della tensione di rete e garantendo pertanto una durata estesa della lampada. I dimmer sono progettati per essere compatibili con i trasformatori elettronici, in modo da richiedere meno declassamento e rendere possibile la massima capacità del canale da utilizzare.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Note	Scaricare la Scheda tecnica del prodotto - Illuminazione per ulteriori informazioni e opzioni di ordinazione	Nome completo prodotto	DLE220
Marchio CE	Marchio CE	Full EOC	871016350506000
Conformità a RoHS EU	Si	Descrizione codice locale	DLE220S
Temperatura		Codice d'ordine	50506000
Range temperatura ambiente	Da 0 a +40 °C	Codice materiale (12NC)	913703002009
Dati del prodotto		Codice locale	DLE220S
Nome prodotto ordine	DLE220	Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8710163505060
		Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
		EAN/UPC - Case	8710163505077

Dynalite Leading Edge Dimmers

Disegno tecnico

