



Светорегуляторы с отсечкой фазы по переднему фронту серии Dynalite

DLE220

2 channel Leading Edge Dimmer Controller with a maximum load of 20 A per channel.

Philips Dynalite DLE220 — это двухканальный контроллер светорегулятора переднего фронта с максимальной нагрузкой 20 А на канал. Дополнительные решения, включая дополнительный порт RS-485 DyNet/DMX512, оповещения об отключении автоматического выключателя и нейтральные расцепители


Данные о продукции

Общая информация	
Маркировка CE	CE mark
Remarks	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Знак RoHS	RoHS mark
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	0 to +40 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871016350506000


Название продукта для заказа	DLE220
EAN/UPC — продукт	8710163505060
Код заказа	913703002009
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	913703002009
Вес нетто (шт.)	4,650 kg

Светорегуляторы с отсечкой фазы по переднему фронту серии Dynalite

Чертеж размеров



Dynalite Leading Edge Dimmers



Dynalite Leading Edge Dimmers

