



Dynalite Leading Edge Dimmers

DLE220

2 channel Leading Edge Dimmer Controller with a maximum load of 20 A per channel.

DLE220-S är en styrenhet för framkantsdimmer med två kanaler med en maximal belastning per kanal på 20 A. Den passar att använda med glödlamps- och neonbelysningskällor och vissa lysrörskällor, samt elektroniska transformatorer med järnkärna och framkantsdimmer.


Produktdata

Allmän information	
CE-märkning	CE märkning
Remarks	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
RoHS-märkning	ROHS märke
Product Family Code	YLEDIM [Leading Edge Dimmers]
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	0 till +40 °C


Produktdata	
Fullständig produktkod	871016350506000
Beställningsproduktnamn	DLE220
EAN/UPC – Produkt	8710163505060
Beställningsnummer	50506000
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	913703002009
Nettovikt (stycke)	4,650 kg

Dynalite Leading Edge Dimmers

Måttskiss



Dynalite Leading Edge Dimmers



Dynalite Leading Edge Dimmers

