



# Светорегуляторы с отсечкой фазы по переднему фронту серии Dynalite

## DLE410

4 channel Leading Edge Dimmer Controller with a maximum load per channel of 10 A.

4-канальный светорегулятор переднего фронта с максимальной нагрузкой до 10 А на канал. Подходит для ламп накаливания, неоновых и некоторых видов люминесцентных светильников, а также трансформаторов со стальным сердечником и электронных трансформаторов переднего фронта.


### Данные о продукции

Общая информация	
Маркировка CE	CE mark
Remarks	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Знак RoHS	RoHS mark
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	0 to +40 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871016350526800


Название продукта для заказа	DLE410
EAN/UPC — продукт	8710163505268
Код заказа	913703006009
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	913703006009
Вес нетто (шт.)	8,450 kg

## Светорегуляторы с отсечкой фазы по переднему фронту серии Dynalite

### Чертеж размеров



Dynalite Leading Edge Dimmers



Dynalite Leading Edge Dimmers

