



# Светорегуляторы с отсечкой фазы по переднему фронту серии Dynalite

## DLE1205

12 channel Leading Edge Dimmer Controller with a maximum load per channel of 5 A.

12-канальный светорегулятор переднего фронта для управления нагрузками до 5 А на канал. Подходит для ламп накаливания и неоновых светильников, а также трансформаторов со стальным сердечником и электронных трансформаторов переднего фронта.


### Данные о продукции

Общая информация	
Маркировка CE	CE mark
Remarks	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Знак RoHS	RoHS mark
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	0 to +40 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871016350542800


Название продукта для заказа	DLE1205
EAN/UPC — продукт	8710163505428
Код заказа	913703010009
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	913703010009
Вес нетто (шт.)	13,200 kg

# Светорегуляторы с отсечкой фазы по переднему фронту серии Dynalite

## Чертеж размеров



Dynalite Leading Edge Dimmers



Dynalite Leading Edge Dimmers

