



Dynalite Sensors

DUS90AHB-DALI

Řada čidel Dynalite kombinuje detekci pohybu, detekci úrovně osvětlení a infračervený přijímač v jednom zařízení. Všechny tyto funkce mohou pracovat současně a umožňují tak automatizovat scénáře, jako je zapnutí osvětlení po detekci pohybu a stmívání osvětlení na základě zjištění úrovně slunečního světla. To zajišťuje další úspory energie. Spojením těchto funkcí v jediném zařízení se zlepšuje efektivita provozu. Každé čidlo je vybaveno vestavěným mikroprocesorem a umožňuje tak pomocí logických funkcí ovládat osvětlení malé místnosti, patra i celé budovy. Všechna čidla jsou napájena ze sítě DyNet, jsou plně dálkově programovatelná a lze je nakonfigurovat pro automatizaci a ovládání prakticky neomezeného počtu výstupů.

Údaje o produktu

Obecné informace		Celý název výrobku	
Poznámky	Další informace a možnosti objednání najdete v datovém listu pro osvětlovací produkty, který si můžete stáhnout.	Full EOC	DUS90AHB-DALI
Značka CE	Značka CE	Objednávací kód	871869600510100
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Číslo materiálu (12NC)	00510100
Teplota okolí		Číslování SAP – počet v balení	913703015409
Rozsah okolních teplot	-5 až +50 °C	Číslování SAP – výrobek/pouzdro	1
Označení a balení		EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696005101
Objednávací název produktu	DUS90AHB-D	Číslování SAP – balení v krabici	1
		Pouzdro – EAN/UPC	8718696012604

Rozměrové výkresy

