



Dynalite Sensors

DUS90AHB-DALI

Dynalite-anturit yhdistävät liike- ja valaistustasotunnistuksen sekä IR-vastaanottimen yhteen laitteeseen. Kutakin ominaisuutta voidaan käyttää samaan aikaan, mikä mahdollistaa erilaisia automaattisia toimintoja, kuten valojen sytytyksen liikkeen tunnistamisen jälkeen ja sitten valaistustason pienentämisen, kun käytettävissä oleva päivänvalo on mitattu. Eri toimintojen yhdistäminen samaan laitteeseen parantaa tehokkuutta. Antureissa olevan mikroprosessorin ansiosta yhtä huonetta, kerrosta tai koko rakennusta voidaan ohjata loogisten toimintojen avulla. Kaikki anturit saavat virtansa DyNet-verkosta. Anturit voidaan etäohjelmoida automatisoimaan ja ohjaamaan käytännössä rajaton määrä ohjattuja lähtöjä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
CE-merkintä	CE-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-5...+50 °C
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	DUS90AHB-D

Koko tuotenimi	DUS90AHB-DALI
Full EOC	871869600510100
Tilauskoodi	00510100
Tuotekoodi (12NC)	913703015409
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696005101
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696012604

Mittapiirros

