



Capteurs Dynalite

DUS90AHB-DALI

La gamme de capteurs Philips Dynalite associe détection de mouvement, détection du niveau d'éclairement et réception IR en une seule unité. Ces fonctionnalités peuvent fonctionner simultanément, ce qui permet de mettre en place des scénarios d'automatisation. Par exemple, il est possible d'allumer les lumières après une détection de mouvement, puis d'atténuer le niveau de l'éclairage après la mesure de la lumière naturelle afin de réaliser des économies d'énergie supplémentaires. La combinaison de ces fonctions au sein d'un seul dispositif se traduit par une augmentation de l'efficacité opérationnelle. Chaque détecteur est équipé d'un microprocesseur intégré grâce auquel des fonctions logiques contrôlent une petite pièce, l'étage d'un bâtiment ou un bâtiment entier. Tous les détecteurs sont alimentés par le réseau DyNet et sont entièrement programmables à distance. Ils peuvent être configurés pour automatiser et contrôler un nombre quasiment illimité de sorties contrôlées.

Données du produit

Informations générales		Nom de produit complet	DUS90AHB-DALI
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande	Code EOC	871869600510100
Marquage CE	Marquage CE	Code de commande	00510100
Conforme à RoHS	Oui	Code 12NC	913703015409
Température		Quantité par pack	1
Gamme de températures ambiantes		Code EAN – Produit/Boîte	8718696005101
		Conditionnement par carton	1
		Codes EAN/UPC – Boîte	8718696012604
Données du produit			
Nom du produit de la commande	DUS90AHB-D		

Capteurs Dynalite

Schéma dimensionnel

