



Dynalite Sensors

DUS90AHB-DALI

Serien med Dynalite-sensorer kombinerar rörelsedetektering, registrering av ljusnivå och IR-mottagning i en enhet. Var och en av dessa funktioner kan styras samtidigt, vilket gör det möjligt att automatisera scenarier som t ex att tända lamporna när rörelse registreras och sedan minska ljusnivån när tillräckligt med solljus har uppmätts, för ytterligare energibesparingar. Genom att kombinera dessa funktioner i en enhet förbättras drifteffektiviteten. Varje sensor har en inbyggd mikroprocessor, så att logiska funktioner kan styra ett litet rum, en våning i en byggnad eller hela byggnaden. Alla sensorer får ström från DyNet-nätverket och eftersom de är helt programmerbara kan de konfigureras för att automatisera och styra ett i princip obegränsat antal utgångar.

Produktdata

Allmän information	
Kommentarer	Hämta produkt databladet för belysning för mer information och beställningsalternativ
CE-märkning	CE-märkning
EU RoHS-kompatibel	Ja
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-5 till +50 °C
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DUS90AHB-D

Fullständigt produktnamn	DUS90AHB-DALI
Full EOC	871869600510100
Beställningsnummer	00510100
Materialnummer (12NC)	913703015409
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696005101
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718696012604

Dynalite Sensors

Måttskiss

