



Dynalite Sensors

DUS90AHB-DALI

Philips Dynalite sensörleri; hareket algılama, ışık düzeyi algılama ve IR alma özelliklerini tek bir birimde bir araya getirir. Bu özelliklerin tümü aynı anda çalıştırılabilir. Böylece hareket algılandıktan sonra ışığın açılması ve güneş ışığı ölçüldükten sonra aydınlatma düzeyinin düşürülmesi gibi işlemler otomatik hale getirilebilir. Bunun sonucunda ek enerji tasarrufları sağlanır. Bu işlevlerin tümü tek bir cihazda bir araya getirilerek çalışma verimi artırılmıştır. Her sensörde yerleşik olarak bulunan bir mikroişlemci sayesinde, mantıksal işlevler tek bir küçük odayı, bir binanın zeminini veya tüm binayı kontrol edebilir. Tüm sensörler güçlerini DyNet ağından alır ve tüm programlama işlemleri uzaktan yapılabildiği için sayısız kontrollü çıkışı otomatik hale getirecek ve kontrol edecek şekilde yapılandırılabilirler.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Açıklamalar	Daha fazla bilgi ve sipariş seçenekleri için lütfen Aydınlatma - Ürün Veri Sayfasını indirin
CE işareti	CE işareti
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-5 ila +50 °C
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	DUS90AHB-D

Tam ürün adı	DUS90AHB-DALI
Tam ürün kodu	871869600510100
Sipariş kodu	00510100
Malzeme No. (12NC)	913703015409
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696005101
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718696012604

Boyutlu çizim

