



Dynalite Leading Edge Dimmers

DTE1210

Leading Edge Dimmer Controllers er velegnede til belysningskredsløb med resistive og induktive egenskaber, herunder hvidglødende netspændingsarmaturer, neon og lavspænding. Lyskilder med en kompatibel elektronisk transformer. Denne Dynalite-løsning fås som DIN-skinne- og vægboksinstallation, og uanset valget er det muligt at få en lang række controllere til forflankelysdæmpere med forskellige kredsløbsantal og størrelser til at fungere individuelt eller i system og dermed opfylde ethvert projektønske. Lysdæmpere i vægboks er konstrueret således, at de opnår stigetider på mere end 100µs, hvilket reducerer filamentthylen og forsyningsspændingsstøj, så levetiden for lyskilden øges. Lysdæmperne er konstrueret, så de er kompatible med elektroniske transformere og kræver mindre belastningsreduktion, hvilket sikrer fuld kapacitet for den kanal, som skal anvendes.

Produkt data

Generelle oplysninger		Det fulde produkt navn	
Bemærkninger	Download venligst produktdatabladet for belysning for at få flere informationer og bestillingsmuligheder.	Full EOC	DTE1210
CE-mærke	CE-mærke	Ordrekode	871016350586200
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Materialenr. (12NC)	50586200
Temperatur		SAP-tæller – antal pr. pakke	913703022009
Omgivende temperaturområde	0 til +40 °C	EAN/UPC – Produkt/Æske	1
Produktdata		Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8710163505862
Ordreprodukt navn	DTE1210	EAN/UPC – kasse	1
			8710163505879

Dynalite Leading Edge Dimmers

Målskitse

