

**PHILIPS**

**Lighting**



# Bộ Điều chỉnh Độ sáng Cắt pha Dynalite

## DTE1210

Bộ Điều chỉnh Độ sáng cắt pha sườn đầu của Philips là lựa chọn lý tưởng cho các mạch điện chiếu sáng có đặc tính điện trở và cảm ứng, bao gồm đèn sợi đốt sử dụng điện áp điện lưới, đèn neon và bóng đèn dùng điện áp thấp có biến thế điện tử tương thích. Có sẵn cấu hình gắn ray (DIN-rail) và hộp gắn tường, Dynalite hỗ trợ đa dạng các bộ điều khiển độ sáng hiện đại với nhiều kiểu mạch và kích cỡ để hoạt động riêng lẻ hoặc là một phần của hệ thống, phù hợp với mọi yêu cầu dự án. Bộ điều khiển độ sáng gắn tường được thiết kế cho thời gian tăng sáng chỉ trên 100µS, hạn chế hú dây tóc, giảm tạp nhiễu điện áp nguồn, nhờ vậy nâng cao tuổi thọ bóng đèn. Bộ điều chỉnh độ sáng được thiết kế tương thích với các biến thế điện tử, ít cần hiệu chỉnh, do đó có thể tận dụng toàn bộ dung lượng của kênh chiếu sáng.

### Dữ liệu sản phẩm

#### Thông tin chung

Ghi chú	Vui lòng tải xuống Phiếu dữ liệu sản phẩm - Chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Đấu CE	Đấu CE
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

#### Nhiệt độ

Đẩy nhiệt độ màu ánh sáng	0 đến +40°C
---------------------------	-------------

#### Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	DTE1210
-------------------	---------

Tên sản phẩm đầy đủ	DTE1210
Mã sản phẩm đầy đủ	871016350586200
Mã đơn hàng	913703022009
Số vật liệu (12NC)	913703022009
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163505862
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 1	
EAN/UPC - Vỏ	8710163505879

## Bộ Điều chỉnh Độ sáng Cắt pha Dynalite

### Bản vẽ kích thước

