



Bộ điều khiển đa năng Dynalite

DGTM402 V2

Đôi khi, dự án của bạn cần sử dụng nhiều loại tải ánh sáng khác nhau thì mới đạt được kết quả kỳ vọng. Mỗi loại tải này lại đòi hỏi một kiểu điều khiển riêng. Bộ điều khiển đa năng Dynalite sẽ giúp bạn tùy biến các loại đầu ra bằng các mô-đun đầu ra khác nhau. Khi sử dụng bộ điều khiển đa năng gắn ray, chúng ta có thể chọn một loại điều khiển cụ thể cho mỗi mạch: rơle, bộ điều chỉnh độ sáng sử dụng Triac, bộ điều chỉnh độ sáng sử dụng Transistor, điều khiển bộ điều khiển, bộ điều khiển với chức năng mặc định, điều khiển quạt và điều khiển màn chiếu. Trong mọi hệ thống kết hợp, có thể điều khiển nhiều loại tải chỉ bằng một thiết bị duy nhất. Nhờ vậy, việc lắp đặt trở nên đơn giản và giúp hạn chế lãng phí công suất các mạch không dùng đến.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Mã đơn hàng	
Ghi chú	Vui lòng tải xuống Phiếu dữ liệu sản phẩm - Chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng	Số vật liệu (12NC)	913703024309
Dữ liệu sản phẩm		Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Tên sản phẩm khác	DGTM402 V2	EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696888537
Tên sản phẩm đầy đủ	DGTM402 V2	Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
Mã sản phẩm đầy đủ	871869688853700	EAN/UPC - Vô	8718696895535