



Dynalite Multipurpose Controllers

DMC810GL

V rámci každého projektu může být k dosažení požadovaného výsledku nutné použít mnoho různých typů světelných zdrojů o různém výkonu. Každý z těchto zdrojů může vyžadovat jiný způsob ovládání. Řada víceúčelových ovladačů Dynalite umožňuje přizpůsobit druhy výstupu prostřednictvím různých výstupních modulů. Při použití víceúčelových ovladačů s montáží na lištu DIN lze pro každý obvod zvolit specifický druh ovladače: relé, stmívač s regulací v náběhové hraně, stmívač s regulací v sestupné hraně, předřadníkový ovladač, ovladač s přednastavenou funkcí, ovládání ventilátoru a ovládání rolet a žaluzií. Pomocí jediného zařízení lze ovládat více typů zátěží v libovolné kombinaci. Výsledkem je jednodušší instalace a nižší počet potřebných obvodů.

Údaje o produktu

Obecné informace		Celý název výrobku	
Poznámky	Další informace a možnosti objednání najdete v datovém listu pro osvětlovací produkty, který si můžete stáhnout.	Full EOC	DMC810GL
Značka CE	Značka CE	Objednací kód	871016350632600
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Číslo materiálu (12NC)	50632600
Teplota okolí		Číslování SAP – počet v balení	913703028009
Rozsah okolních teplot	0 až +40 °C	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	1
Označení a balení		Číslování SAP – balení v krabici	8710163506326
Objednací název produktu	DMC810GL	Pouzdro – EAN/UPC	1
			8710163506333

Dynalite Multipurpose Controllers

Rozměrové výkresy

