



# Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

## DMC810GL

Les projets nécessitent souvent différents types de charges d'éclairage pour atteindre le résultat souhaité. Chaque type de charge peut nécessiter un style de contrôle différent. La gamme de contrôleurs multifonctionnels Dynalite permet d'adapter les types de sorties via différentes unités de module de sortie. Lorsqu'on utilise les contrôleurs multifonctionnels pour rail DIN, il est possible de choisir un type de commande spécifique pour chaque circuit : relais, variateur début de phase, variateur fin de phase, contrôle de ballast, contrôleur avec fonctionnalité prête à l'emploi, commande de ventilateur et contrôle de store/écran. Quelle que soit la combinaison, plusieurs types de charges peuvent être contrôlés à partir d'un seul appareil. Cela simplifie l'installation et empêche tout gaspillage de la capacité des circuits qui ne sont pas requis.

### Données du produit

| Informations générales                     |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarques                                  | Veuillez télécharger la fiche technique de l'éclairage - produit pour obtenir plus d'informations et les options de commande |
| Marquage CE                                | Marquage CE                                                                                                                  |
| Conforme à RoHS                            | Oui                                                                                                                          |
| Température                                |                                                                                                                              |
| Gamme de températures ambiantes 0 à +40 °C |                                                                                                                              |
| Données du produit                         |                                                                                                                              |
| Code EOC                                   | 871016350632600                                                                                                              |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nom du produit de la commande | DMC810GL      |
| Code de commande              | 50632600      |
| Quantité par pack             | 1             |
| Conditionnement par carton    | 1             |
| Code 12NC                     | 913703028009  |
| Nom de produit complet        | DMC810GL      |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8710163506333 |
| Code EAN - Produit/Boîte      | 8710163506326 |

## Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

### Schéma dimensionnel

