



Signální ovladače stmívačů Dynalite

DMBC110

Řada Dynalite signálních stmívačů byla navržena tak, aby splňovala požadavky budoucích projektů. Jsou schopny přenášet všechny standardní předřadnikové protokoly (1–10 V, DSI, DALI a všesměrové DALI) a podporují montáž jak na lištu DIN, tak i do nástěnných skříněk, což zvyšuje flexibilitu při montáži. Tato řada signálních stmívačů také podporuje širokou řadu předřadnikových ovladačů s množstvím obvodů, v různých velikostech a v samostatném nebo systémovém zapojení, podle požadavků libovolného projektu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Celý název výrobku	
Poznámky	Další informace a možnosti objednání najdete v datovém listu pro osvětlovací produkty, který si můžete stáhnout.	Full EOC	DMBC110
Značka CE	Značka CE	Objednací kód	871016350636400
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Číslo materiálu (12NC)	50636400
Teplota okolí		Číslování SAP – počet v balení	913703030009
Rozsah okolních teplot	0 až +50 °C	Číslování SAP – výrobek/pouzdro	1
Označení a balení		EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163506364
Objednací název produktu	DMBC110	Číslování SAP – balení v krabici	1
		Pouzdro – EAN/UPC	8710163506371

Signální ovladače stmívačů Dynalite

Rozměrové výkresy

