



Controladores de regulador de intensidad de señal Dynalite

DMBC110

La gama Dynalite de controladores de regulador de intensidad de señal ha sido diseñada para cumplir con las exigencias futuras de los proyectos. Pueden transmitir todos los protocolos de controladores estándares de la industria (1-10 V, DSI, DALI y Broadcast DALI) y admiten dos gamas de instalaciones de carril DIN y caja de pared para ofrecer oportunidades de instalación flexibles. La gama de controladores de regulador de intensidad de señal también admite una amplia variedad de controladores con diversos tamaños y cantidades de circuitos para utilizarlos en forma individual o como parte de un sistema y adaptarlos a los requisitos de cualquier proyecto.

Datos del producto

Información general	
Observaciones	Descarga la hoja de datos del producto de iluminación para obtener más información y opciones de pedido
Marca CE	Marca CE
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	0 a +50 °C

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DMBC110
Nombre del producto completo	DMBC110
Full EOC	871016350636400
Código del pedido	913703030009
N.º de material (12NC)	913703030009
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8710163506364
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8710163506371

Controladores de regulador de intensidad de señal Dynalite

Plano de dimensiones

